




Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040VAS0005P04STAN040VAS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Udførelse		Ethernet kabel, D-kodet
Applikation		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	30 AC / 60 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	0...80
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	348,8
Materiale		PP Halogenfri
Indstøbt-emne materiale		PP
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnede for kabelkæde		ja

Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040VAS0005P04STAN040VAS

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 15 x kabel diameter
	Slæbebelastning	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Vinklet version


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: D; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Lige version

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet

