




## Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040VAS0020P04STAN040VAS



| Applikation                      |      |                                                                                               |
|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Special funktion                 |      | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde       |
| Udførelse                        |      | Ethernet kabel, D-kodet                                                                       |
| Applikation                      |      | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien |
| Siliconefri                      |      | ja                                                                                            |
| Elektriske Data                  |      |                                                                                               |
| Driftspænding                    | [V]  | 30 AC / 60 DC                                                                                 |
| Kapslingsklasse                  |      | III                                                                                           |
| Max strømbelastning total        | [A]  | 4                                                                                             |
| Omgivende forhold                |      |                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur             | [°C] | -25...100                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) | [°C] | 0...80                                                                                        |
| Kapslingsklasse                  |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                                   |
| Mekaniske data                   |      |                                                                                               |
| Vægt                             | [g]  | 1291,2                                                                                        |
| Materiale                        |      | PP Halogenfri                                                                                 |
| Indstøbt-emne materiale          |      | PP                                                                                            |
| Materiale - omløber              |      | rustfri stål (1.4404 / 316L)                                                                  |
| Egnede for kabelkæde             |      | ja                                                                                            |

## Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040VAS0020P04STAN040VAS

|                     |                                     |                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 15 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbebelastning                     | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                       | > 1 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

## Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

## Elektrisk tilslutning - Vinklet version


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: D; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



## Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Tilslutning



## Elektrisk tilslutning - Lige version

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet

