




Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040VAS0020P04STGP040--S



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Udførelse	Ethernet kabel, D-kodet
Applikation	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	30 AC / 60 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	1,5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	0...80
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 stik / RJ45 stik: IP 20)

Mekaniske data

Vægt [g]	1250
Materiale	Messing forniklet; Kapsling: PP Halogenfri
Indstøbt-emne materiale	PP / PC
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnede for kabelkæde	ja

Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040VAS0020P04STGP040--S

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 15 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik M12


Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik RJ45

Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: PC; Kontakter: guldbelagt

