



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Applikation		hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	42
Materiale		PA 6.6 grå; pakning: EPDM
Indstøbt-emne materiale		PA 6.6
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale		EPDM
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Konfektionerbar hunstik

SDOGH050VASFKPG

Elektrisk tilslutning


Skrueterminaler: 0,25...1 mm²; Ledningskappe: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



Tilslutning



	Ledningsfarver
BK	sort
BN	brun
BU	blå
GY	grå
WH	hvid
	Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2