


**Applikation**

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevarerindustrien
Silikonefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed [%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	42
Indstøbt-emne materiale	PA 6.6
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale	EPDM

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Konfektionerbar hunstik

SDOAH050VASFKPG

Elektrisk tilslutning


Skrueterminaler: 0,25...1 mm²; Ledningskappe: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



Tilslutning



	Ledningsfarver
BK	sort
BN	brun
BU	blå
GY	grå
WH	hvid
	Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2