


Y-Forbindelseskabel

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Eget for kabelkæde	
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 24 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	100,8
Indstøbt-emne materiale		PP
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale		EPDM
Antal porte på splitterboks		2
Eget for kabelkæde		ja
Eget for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m



Y-Forbindelseskabel

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 5,1 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilslutning - Hanstik C

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilslutning - Hunstik A

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning - Hanstik B

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Y-Forbindelseskabel

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Tilslutning

