


# EVF695



## Y-Forbindelseskabel

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS



| Applikation                 |                                                                     |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Special funktion            | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |                                                                                 |
| Applikation                 | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien                    |                                                                                 |
| Siliconefri                 | ja                                                                  |                                                                                 |
| Elektriske Data             |                                                                     |                                                                                 |
| Driftspænding               | [V]                                                                 | < 24 DC                                                                         |
| Kapslingsklasse             |                                                                     | III                                                                             |
| Max strømbelastning total   | [A]                                                                 | 4                                                                               |
| Omgivende forhold           |                                                                     |                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur        | [°C]                                                                | -25...100                                                                       |
| Kapslingsklasse             |                                                                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                     |
| Mekaniske data              |                                                                     |                                                                                 |
| Vægt                        | [g]                                                                 | 203,8                                                                           |
| Indstøbt-emne materiale     |                                                                     | PP                                                                              |
| Materiale - omløber         |                                                                     | rustfri stål (1.4404 / 316L)                                                    |
| Tætningsmateriale           |                                                                     | EPDM                                                                            |
| Antal porte på splitterboks |                                                                     | 2                                                                               |
| Egnet for kabelkæde         |                                                                     | ja                                                                              |
| Egnet for kabelkæde         | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse                                 | min. 10 x kabel diameter                                                        |
|                             | Slæbehastighed                                                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s² |
|                             | Bøjningsantal                                                       | > 5 Mio.                                                                        |
|                             | Vridningsgodkendt                                                   | ± 180 °/m                                                                       |



## Y-Forbindelseskabel

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS

### Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)


### Elektrisk tilslutning - Hanstik C

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



### Elektrisk tilslutning - Hunstik A

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Elektrisk tilslutning - Hanstik B

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Y-Forbindelseskabel

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS

### Elektrisk tilslutning - Tilslutning

#### Tilslutning

