




## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043VAS0010P04



| Applikation                                       |  |                                                                     |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
| Special funktion                                  |  | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Applikation                                       |  | hygiejniske og våde områder i fødevarerindustrien                   |
| Siliconefri                                       |  | ja                                                                  |
| Elektriske Data                                   |  |                                                                     |
| Driftspænding [V]                                 |  | 10...36 DC                                                          |
| Kapslingsklasse                                   |  | II                                                                  |
| Max strømbelastning total [A]                     |  | 4                                                                   |
| Udgange                                           |  |                                                                     |
| Elektrisk design                                  |  | PNP                                                                 |
| Omgivende forhold                                 |  |                                                                     |
| Omgivelsestemperatur [°C]                         |  | -25...100                                                           |
| Bemærk omgivelsestemperatur                       |  | cULus: ...65 °C                                                     |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]             |  | 0...100                                                             |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) |  | cULus: ...65 °C                                                     |
| Kapslingsklasse                                   |  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                         |
| Mekaniske data                                    |  |                                                                     |
| Vægt [g]                                          |  | 316,5                                                               |
| Dimensioner [mm]                                  |  | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                  |
| Materiale                                         |  | PP Halogenfri; pakning: EPDM                                        |



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043VAS0010P04

|                         |                                     |                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indstøbt-emne materiale | PP                                  |                                                                                             |
| Materiale - omløber     | rustfri stål (1.4404 / 316L)        |                                                                                             |
| Egnet for kabelkæde     | ja                                  |                                                                                             |
| Egnet for kabelkæde     | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                         | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                         | Bøjningsantal                       | > 1 Mio.                                                                                    |
|                         | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

### Display / Betjeningsenhed

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Display | udgangs status | 2 x LED, gul  |
|         | Drift          | 1 x LED, grøn |

### Bemærkning


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| WH = | hvid             |