

# EVF010



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050VAS0005P05



| Applikation                                                            |      |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Special funktion                                                       |      | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Applikation                                                            |      | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien                    |
| Siliconefri                                                            |      | ja                                                                  |
| Elektriske Data                                                        |      |                                                                     |
| Driftspænding                                                          | [V]  | < 60 AC/DC                                                          |
| Kapslingsklasse                                                        |      | II                                                                  |
| Max strømbelastning total                                              | [A]  | 4                                                                   |
| Samlet strømbelastning (UL)                                            | [A]  | 3                                                                   |
| Omgivende forhold                                                      |      |                                                                     |
| Omgivelsestemperatur                                                   | [°C] | -25...100                                                           |
| Bemærk omgivelsestemperatur                                            |      | cULus: ...65 °C                                                     |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig)                                       | [°C] | 0...100                                                             |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)                      |      | cULus: ...65 °C                                                     |
| Lagringstemperatur                                                     | [°C] | -25...55                                                            |
| Opbevaring fugtighed                                                   | [%]  | 10...100                                                            |
| Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                 |
| Kapslingsklasse                                                        |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                         |



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050VAS0005P05


| Mekaniske data          |                                     |                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vægt                    | [g]                                 | 194,2                                                                                       |
| Dimensioner             | [mm]                                | 15,5 x 15,5 x 45                                                                            |
| Materiale               |                                     | PP Halogenfri; pakning: EPDM                                                                |
| Indstøbt-emne materiale |                                     | PP                                                                                          |
| Materiale - omløber     |                                     | rustfri stål (1.4404 / 316L)                                                                |
| Egnet for kabelkæde     |                                     | ja                                                                                          |
| Egnet for kabelkæde     | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                         | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                         | Bøjningsantal                       | > 1 Mio.                                                                                    |
|                         | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

| Bemærkning        |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |

| Elektrisk tilslutning                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |

## Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Tilslutning

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| GY = | grå              |
| WH = | hvid             |