



Forbindelseskabel

VDOAH043VAS0005P04STGH040VAS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevarerindustrien
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...65 °C
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	0...100
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...65 °C
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	179,2
Dimensioner [mm]	15,5 x 15,5 x 49
Indstøbt-emne materiale	PP



Forbindelseskabel

VDOAH043VAS0005P04STGH040VAS

Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Tætningsmateriale	EPDM	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbebelastning	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning





Forbindelseskabel

VDOAH043VAS0005P04STGH040VAS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PP, sort transparent; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

