


EVF058



Forbindelseskabel

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation		hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Samlet strømbelastning (UL)	[A]	3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...65 °C
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	0...100
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Forbindelseskabel


VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

Mekaniske data		
Vægt	[g]	42
Materiale	PP Halogenfri; pakning: EPDM	
Indstøbt-emne materiale	PP	
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,3 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Forbindelseskabel

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

