




Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde	
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	3
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	5...80
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
Mekaniske data		
Vægt	[g]	696,8
Dimensioner	[mm]	19 x 10 x 25,5
Materiale		Kapsling: PP sort transparent; pakning: EPDM
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnet for kabelkæde		ja



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032VAS0025P03

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning


Kabel: 25 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå