



Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevarerindustrien
Siliconefri	ja

Driftspænding	[V]	10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	3

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	5...80
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
----------------	----------------	---------

Vægt	[g]	44,6
Dimensioner	[mm]	10 x 10 x 36
Materiale		Kapsling: PP grå; pakning: EPDM
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnet for kabelkæde		ja



Forbindelseskabel

VDOAF032VAS0001P03STGF030VAS

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm

