


Forbindelseskabel

VDOAF030VAS0001P03STGH030VAS



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde	
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	5...80
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
Mekaniske data		
Vægt	[g]	50,9
Dimensioner	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiale		Kapsling: PP Halogenfri; pakning: EPDM
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnet for kabelkæde		ja



Forbindelseskabel

VDOAF030VAS0001P03STGH030VAS

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1,0 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm

