EVF254

Forbindelseskabel

VDOAF040VAS00,6P04STGH040VAS



Applikation			
Special funktion			Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation			hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri			ja
Elektriske Data			
Driftspænding	[V]		< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Kapslingsklasse			III
Max strømbelastning total	[A]		3
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]		-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]		5...80
Kapslingsklasse			IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests			
UL godkendelse		Strømforsyning	Class 2
Mekaniske data			
Vægt	[g]		40,4
Dimensioner	[mm]		15,5 x 15,5 x 49
Materiale			Kapsling: PP Halogenfri; pakning: EPDM
Materiale - omløber			rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnet for kabelkæde			ja

EVF254

Forbindelseskabel

VDOAF040VAS00,6P04STGH040VAS

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm