

# EVF330



## Y-Forbindelseskabel

YDOGH040VAS0002P04STGH050VAS



| Applikation                                                            |      |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Special funktion                                                       |      | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Applikation                                                            |      | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien                    |
| Siliconefri                                                            |      | ja                                                                  |
| Elektriske Data                                                        |      |                                                                     |
| Driftspænding                                                          | [V]  | < 60 AC/DC                                                          |
| Kapslingsklasse                                                        |      | II                                                                  |
| Max strømbelastning total                                              | [A]  | 4                                                                   |
| Samlet strømbelastning (UL)                                            | [A]  | 3                                                                   |
| Omgivende forhold                                                      |      |                                                                     |
| Omgivelsestemperatur                                                   | [°C] | -25...100                                                           |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig)                                       | [°C] | 5...100                                                             |
| Lagringstemperatur                                                     | [°C] | -25...55                                                            |
| Opbevaring fugtighed                                                   | [%]  | 10...100                                                            |
| Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                 |
| Kapslingsklasse                                                        |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                         |
| Mekaniske data                                                         |      |                                                                     |
| Vægt                                                                   | [g]  | 159,8                                                               |
| Indstøbt-emne materiale                                                |      | PP                                                                  |
| Materiale - omløber                                                    |      | rustfri stål (1.4404 / 316L)                                        |
| Tætningsmateriale                                                      |      | EPDM                                                                |

# EVF330



## Y-Forbindelseskabel

YDOGH040VAS0002P04STGH050VAS

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal porte på splitterboks | 2                                                                                                                    |
| Egnet for kabelkæde         | ja                                                                                                                   |
| Egnet for kabelkæde         | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse<br>min. 10 x kabel diameter                                                      |
|                             | Slæbebelastning<br>max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal<br>arbejdsstrækning og max. acceleration på 5<br>m/s <sup>2</sup> |
|                             | Bøjningsantal<br>> 1 Mio.                                                                                            |
|                             | Vridningsgodkendt<br>± 180 °/m                                                                                       |

### Bemærkning


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



### Tilslutning



# EVF330



## Y-Forbindelseskabel

YDOGH040VAS0002P04STGH050VAS

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

