

EVF331



Y-Forbindelseskabel

YDOGH040VAS0005P04STGH050VAS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4
Samlet strømbelastning (UL) [A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	5...100
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed [%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	336,7
Indstøbt-emne materiale	PP
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale	EPDM

EVF331



Y-Forbindelseskabel

YDOGH040VAS0005P04STGH050VAS

Antal porte på splitterboks	2
Egnet for kabelkæde	ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
	Slæbebelastning max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal > 1 Mio.
	Vridningsgodkendt ± 180 °/m

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Tilslutning



EVF331



Y-Forbindelseskabel

YDOGH040VAS0005P04STGH050VAS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

