

EVS005



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH030ZDB0005E03



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnede for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC / < 300 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	5...70
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed [%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH030ZDB0005E03

Mekaniske data		
Vægt [g]	173,3	
Dimensioner [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5	
Materiale	Kapsling: TPU orange; pakning: FKM	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m


Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning	
Kabel: 5 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm ² (14 x Ø 0,15 mm)	

Elektrisk tilslutning - Hunstik	
Stik: 1 x M12, vinklet; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm	



Tilslutning



Ledningsfarver :

BK = sort
 BN = brun
 BU = blå