



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH030ZDB0003E03



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	5...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	112,2
Dimensioner	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale		Kapsling: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde		ja



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH030ZDB0003E03

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbebelastning	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning


Kabel: 3 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå