


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040VAS0005L04



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevarerindustrien
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 50 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4
Samlet strømbelastning (UL) [A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...50
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	5...100
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...50
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	257,2
Dimensioner [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale	Kapsling: PVC orange; pakning: EPDM
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnede for kabelkæde	ja



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040VAS0005L04

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm, afskærmet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm;
Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid




Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040VAS0005L04

diagrammer og grafer

afskærmnings karakteristik



x Frekvens (MHz)

y Afskærmnings karakteristikk (dB)

i henhold til DIN EN 60512-23-3