


## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050VAS0010L05



## Applikation

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde |
| Applikation      | hygiejniske og våde områder i fødevarerindustrien                           |
| Siliconefri      | ja                                                                          |

## Elektriske Data

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Driftspænding [V]               | < 30 AC / < 36 DC |
| Kapslingsklasse                 | III               |
| Max strømbelastning total [A]   | 4                 |
| Samlet strømbelastning (UL) [A] | 3                 |

## Omgivende forhold

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                         | -25...100                   |
| Bemærk omgivelsestemperatur                       | cULus: ...50                |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]             | 5...100                     |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) | cULus: ...50                |
| Kapslingsklasse                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Vægt [g]             | 479                                 |
| Dimensioner [mm]     | 26,5 x 15,5 x 36,5                  |
| Materiale            | Kapsling: PVC orange; pakning: EPDM |
| Materiale - omløber  | rustfri stål (1.4404 / 316L)        |
| Egnede for kabelkæde | ja                                  |



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050VAS0010L05

|                     |                                     |                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbebelastning                     | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                       | > 1 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

### Bemærkning


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm, afskærmet; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm;  
Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



### Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| GY = | grå              |
| WH = | hvid             |




## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050VAS0010L05

## diagrammer og grafer

afskærmnings karakteristik



x Frekvens (MHz)

y Afskærmnings karakteristikk (dB)

i henhold til DIN EN 60512-23-3