



| Applikation                                                            |      |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| Special funktion                                                       |      | Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Applikation                                                            |      | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien        |
| Siliconefri                                                            |      | ja                                                      |
| Elektriske Data                                                        |      |                                                         |
| Driftspænding                                                          | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                     |
| Kapslingsklasse                                                        |      | II                                                      |
| Max strømbelastning total                                              | [A]  | 4                                                       |
| Omgivende forhold                                                      |      |                                                         |
| Omgivelsestemperatur                                                   | [°C] | -25...100                                               |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig)                                       | [°C] | 5...100                                                 |
| Lagringstemperatur                                                     | [°C] | -25...55                                                |
| Opbevaring fugtighed                                                   | [%]  | 10...100                                                |
| Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                     |
| Kapslingsklasse                                                        |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                             |
| Mekaniske data                                                         |      |                                                         |
| Vægt                                                                   | [g]  | 1491,5                                                  |
| Dimensioner                                                            | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                                        |
| Materiale                                                              |      | Kapsling: PVC orange; pakning: EPDM                     |
| Materiale - omløber                                                    |      | rustfri stål (1.4404 / 316L)                            |
| Egnet for kabelkæde                                                    |      | ja                                                      |

# EVT418



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0040E04

|                     |                                     |                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                       | > 1 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

### Bemærkning


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning


Kabel: 40 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| WH = | hvid             |