




Forbindelseskabel

VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter; Eget for kabelkæde
Applikation		hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...50
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	5...100
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)		cULus: ...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	70,9



Forbindelseskabel

VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS

Indstøbt-emne materiale	PVC	
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Tætningsmateriale	EPDM	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC, orange; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning





Forbindelseskabel

VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC, orange; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

