

Forbindelseskabel

VDOAH043VAS00,6E04STGH040VAS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevarerindustrien
Silikonefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...50
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	5...100
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...50
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

MTTF [År]	20027
-----------	-------

Mekaniske data

Vægt [g]	57,5
----------	------



Forbindelseskabel

VDOAH043VAS00,6E04STGH040VAS

Dimensioner	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Indstøbt-emne materiale		PVC
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale		EPDM
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbebelastning	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC, orange; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning





Forbindelseskabel

VDOAH043VAS00,6E04STGH040VAS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC, sort transparent; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

