




Forbindelseskabel

VDOAH043VAS00,3E04STAH040VAS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnede for kabelkæde
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevarerindustrien
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...50 °C
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	5...100
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...50 °C
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

MTTF [År]	20027
-----------	-------

Mekaniske data

Vægt [g]	46,5
----------	------



Forbindelseskabel

VDOAH043VAS00,3E04STAH040VAS

Dimensioner [mm]	30,5 x 15,5 x 36,5	
Materiale	Kapsling: PVC sort transparent; pakning: EPDM	
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning





Forbindelseskabel

VDOAH043VAS00,3E04STAH040VAS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

