


**Applikation**

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Applikation      | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien        |
| Siliconefri      | ja                                                      |

**Elektriske Data**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Driftspænding [V]             | 10...36 DC |
| Kapslingsklasse               | III        |
| Max strømbelastning total [A] | 3          |

**Udgange**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

**Omgivende forhold**

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                         | -25...80                    |
| Bemærk omgivelsestemperatur                       | cULus: ...50                |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]             | 5...80                      |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) | cULus: ...50                |
| Kapslingsklasse                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

**Godkendelser / Tests**

|           |       |
|-----------|-------|
| MTTF [År] | 31710 |
|-----------|-------|

**Mekaniske data**

|          |       |
|----------|-------|
| Vægt [g] | 173,7 |
|----------|-------|



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032VAS0005E03

|                     |                                               |                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner [mm]    | 19 x 10 x 25,5                                |                                                                                             |
| Materiale           | Kapsling: PVC sort transparent; pakning: EPDM |                                                                                             |
| Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L)                  |                                                                                             |
| Egnet for kabelkæde | ja                                            |                                                                                             |
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse           | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbehastighed                                | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                                 | > 1 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                             | ± 180 °/m                                                                                   |

### Display / Betjeningsenhed

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul  |
|         | Drift          | 1 x LED, grøn |

### Bemærkning


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm



### Tilslutning



Ledningsfarver :  
 BK = sort  
 BN = brun  
 BU = blå