




## Forbindelseskabel

VDOG F040VAS01,5E04STGH040VAS



## Applikation

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Applikation      | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien        |
| Siliconefri      | ja                                                      |

## Elektriske Data

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Driftspænding [V]             | < 50 AC / < 60 DC |
| Kapslingsklasse               | III               |
| Max strømbelastning total [A] | 3                 |

## Omgivende forhold

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                         | -25...80                    |
| Bemærk omgivelsestemperatur                       | cULus: ...50                |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]             | 5...80                      |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) | cULus: ...50                |
| Kapslingsklasse                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Vægt [g]            | 78,5                                |
| Dimensioner [mm]    | 15,5 x 15,5 x 49,5                  |
| Materiale           | Kapsling: PVC orange; pakning: EPDM |
| Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L)        |
| Egnet for kabelkæde | ja                                  |



## Forbindelseskabel

VDOGF040VAS01,5E04STGH040VAS

|                     |                                     |                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                       | > 1 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

## Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

## Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Elektrisk tilslutning

Kabel: 1,5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Tilslutning



## Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm

