


Forbindelseskabel

VDOAF032VAS00,3E03STAH030VAS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	3

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...50 °C
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	5...80
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...50 °C
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	36,5
Materiale	Kapsling: PVC orange; pakning: EPDM
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)

Forbindelseskabel

VDOAF032VAS00,3E03STAH030VAS

Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm

