



Forbindelseskabel med stik

ASTGH050VAS0005E05



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation		hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Samlet strømbelastning (UL)	[A]	3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...50
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	5...100
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)		cULus: ...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Forbindelseskabel med stik


ASTGH050VAS0005E05

Mekaniske data		
Vægt	[g]	239
Dimensioner	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiale		Kapsling: PVC orange
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning	
Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Elektrisk tilslutning - Hanstik	
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm	



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid