



Y-Forbindelseskabel

YDOGH040VAS01,2E04STGH050VAS




Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter; Eget for kabelkæde
Applikation		hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Samlet strømbelastning (UL)	[A]	3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...50
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	5...100
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)		cULus: ...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Y-Forbindelseskabel

YDOGH040VAS01,2E04STGH050VAS

Mekaniske data		
Vægt	[g]	129,8
Indstøbt-emne materiale		PVC
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale		EPDM
Antal porte på splitterboks		2
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 1,2 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ²		
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC, orange; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm		
		

Y-Forbindelseskabel

YDOGH040VAS01,2E04STGH050VAS

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC, orange; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

