




Forbindelseskabel

VDOAH040SCS0005T04STGH040SCS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation		svejse applikationer
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)		cULus: ...75
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	191,2



Forbindelseskabel

VDOAH040SCS0005T04STGH040SCS

Materiale	Kapsling: TPU orange; pakning: FKM	
Materiale - omløber	Messing, non-stick belægning	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbebelastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 2 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Bemærkning	med 2 mærke-tyller 30mm lang
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning






Forbindelseskabel

VDOAH040SCS0005T04STGH040SCS


Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



diagrammer og grafer

karakteristik for de-rating



Derating $I_{max} \cdot 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]