

## Forbindelseskabel

VDOAH030SCS00,3T03STGF030SCS



## Applikation

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Applikation      | svejse applikationer                                                |
| Siliconefri      | ja                                                                  |

## Elektriske Data

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Driftspænding [V]             | < 50 AC / < 60 DC |
| Kapslingsklasse               | III               |
| Max strømbelastning total [A] | 3                 |

## Omgivende forhold

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                         | -25...90                    |
| Bemærk omgivelsestemperatur                       | cULus: ...75 °C             |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]             | -25...90                    |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) | cULus: ...75 °C             |
| Kapslingsklasse                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Vægt [g]            | 34,4                               |
| Dimensioner [mm]    | 10 x 10 x 36                       |
| Materiale           | Kapsling: TPU orange; pakning: FKM |
| Materiale - omløber | Messing, non-stick belægning       |
| Egnet for kabelkæde | ja                                 |



## Forbindelseskabel

VDOAH030SCS00,3T03STGF030SCS

|                     |                                     |                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbebelastning                     | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                       | > 2 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

## Bemærkning

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Bemærkning        | uden mærketyller |
| Emballage-enheder | 1 stk.           |

## Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm



## Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,5 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Tilslutning



## Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

