



Forbindelseskabel

VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation		svejse applikationer
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		10...36 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total [A]		4
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]		-25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)		cULus: ...75
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt [g]		97,3
Dimensioner [mm]		15,5 x 15,5 x 49,5
Indstøbt-emne materiale		TPU



Forbindelseskabel

VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS

Materiale - omløber	Messing, non-stick belægning	
Tætningsmateriale	FKM	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 2 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Bemærkning	med 2 mærke-tyller 30mm lang	
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, orange, Ø 4,9 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning





Forbindelseskabel

VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort transparent; Låsning: Messing, non-stick belægning; pakning: FKM;
Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

