



Forbindelseskabel

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation	svejse applikationer
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...75
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

MTTF [År]	20027
-----------	-------

Mekaniske data

Vægt [g]	54,1
----------	------



Forbindelseskabel

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

Dimensioner [mm]	15,5 x 15,5 x 49,5	
Indstøbt-emne materiale	TPU	
Materiale - omløber	Messing, non-stick belægning	
Tætningsmateriale	FKM	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 2 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Bemærkning	med 2 mærke-tyller 30mm lang	
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning





Forbindelseskabel

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort transparent; Låsning: Messing, non-stick belægning; pakning: FKM;
Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

