




## Forbindelseskabel

VDOAH043SCS02,5T04STGH040SCS



### Applikation

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Applikation      | svejse applikationer                                                |
| Siliconefri      | ja                                                                  |

### Elektriske Data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Driftspænding [V]             | 10...36 DC |
| Kapslingsklasse               | II         |
| Max strømbelastning total [A] | 4          |

### Udgange

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

### Omgivende forhold

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                         | -25...90                    |
| Bemærk omgivelsestemperatur                       | cULus: ...75                |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]             | -25...90                    |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) | cULus: ...75                |
| Kapslingsklasse                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mekaniske data

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Vægt [g]                | 122                |
| Dimensioner [mm]        | 15,5 x 15,5 x 49,5 |
| Indstøbt-emne materiale | TPU                |



## Forbindelseskabel

VDOAH043SCS02,5T04STGH040SCS

|                     |                                     |                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale - omløber | Messing, non-stick belægning        |                                                                                             |
| Tætningsmateriale   | FKM                                 |                                                                                             |
| Egnet for kabelkæde | ja                                  |                                                                                             |
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                       | > 2 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

### Display / Betjeningsenhed

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Display | udgangs status | 2 x LED, gul  |
|         | Drift          | 1 x LED, grøn |

### Bemærkning

|                   |                              |  |
|-------------------|------------------------------|--|
| Bemærkning        | med 2 mærke-tyller 30mm lang |  |
| Emballage-enheder | 1 stk.                       |  |

### Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2,5 m, PUR, Halogenfri, orange, Ø 4,9 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejseprøjt; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Tilslutning





## Forbindelseskabel

VDOAH043SCS02,5T04STGH040SCS

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort transparent; Låsning: Messing, non-stick belægning; pakning: FKM;  
Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

