


Forbindelseskabel for sikkerhedslysgitre

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Udførelse	For tilslutning af sikkerhedsbomme / sikkerhedslysgitre med OSSD, for modtagere
Applikation	Konfigureret til automatisk drift
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 36 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Vægt [g]	47
Materiale	TPU orange; PA
Indstøbt-emne materiale	TPU / PA
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Forbindelseskabel for sikkerhedslysgitre


ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Elektrisk tilslutning


Kabel: 0,1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU / PA, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilslutning



Ledningsfarver :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU / PA, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

