


Forbindelseskabel for sikkerhedslysgitre

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Udførelse	For tilslutning af sikkerhedsbomme / sikkerhedslysgitre med OSSD, for sendere
Applikation	Konfigureret til "lang rækkevidde"
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 36 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Vægt [g]	44,7
Materiale	TPU orange; PA
Indstøbt-emne materiale	TPU / PA
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Forbindelseskabel for sikkerhedslysgitre


ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

Elektrisk tilslutning


Kabel: 0,1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU / PA, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU / PA, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

