


## Muting arm sæt

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS



- 1 Hanstik blå  
 2 Hanstik rød  
 T Sender  
 R modtager



## Produktegenskaber

|          |               |
|----------|---------------|
| Lys-type | Infrarødt lys |
|----------|---------------|

## Applikation

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Udførelse         | krydsstråle muting med to thru-beam sensorer |
| Funktions princip | Thru-beam sensor                             |

## Elektriske Data

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Driftspænding [V]     | 19,2...28,8 DC                  |
| Strømforbrug [mA]     | 120; (Sender: 60; modtager: 60) |
| Kapslingsklasse       | III                             |
| Polaritetsbeskyttelse | ja                              |
| Lys-type              | Infrarødt lys                   |
| Bølgelængde [nm]      | 940                             |

## Udgange

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Elektrisk design                                     | PNP                                        |
| Udgangsfunktion                                      | Aktiv ved mørke (dark-on); (Programmerbar) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 0,5                                        |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100                                        |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja                                         |
| Overbelastningssikret                                | ja                                         |




## Muting arm sæt


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

| Registreringsområde                |              |                          |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Rækkevidde                         | [m]          | < 2,5                    |
| Omgivende forhold                  |              |                          |
| Omgivelsestemperatur               | [°C]         | -30...55                 |
| Kapslingsklasse                    |              | IP 65                    |
| Godkendelser / Tests               |              |                          |
| EMC                                | EN 60947-5-2 |                          |
| Mekaniske data                     |              |                          |
| Vægt                               | [g]          | 3000                     |
| Materiale                          |              | aluminium; polypropylene |
| Optikmateriale                     |              | polykarbonat-ABS         |
| Bemærkning                         |              |                          |
| Emballage-enheder                  |              | 4 stk.                   |
| Elektrisk tilslutning - modtager 1 |              |                          |

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: blå



## Tilslutning



4 OUT

Switch udgang



## Muting arm sæt


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

### Elektrisk tilslutning - modtager 2

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: rød



### Tilslutning




4 OUT

Switch udgang

### Elektrisk tilslutning - sender 1


Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: blå



## Muting arm sæt

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS


## Tilslutning




2 IN Sync A

## Elektrisk tilslutning - sender 2

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: rød



## Tilslutning



2 IN Sync B