
IG5934

Induktiv sensor

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer



CE

Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand	[mm]	8
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1
Applikation		
Special funktion		Forøget rækkevidde; hjælp til optisk indstilling
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		nej
Udgange		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5
Max. lækagestrøm	[mA]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	100

IG5934

Induktiv sensor

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Kortslutningsbeskyttelse		nej	
Overbelastningssikret		nej	
Registreringsområde			
Tasteafstand	[mm]	8	
Operationel tasteafstand	[mm]	0...6,48	
Forøget rækkevidde		ja	
Nøjagtighed / afvigelser			
Hysterese	[% af Sr]	3...15	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70	
Kapslingsklasse		IP 67	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klasse B
Mekaniske data			
Kapsling		gevindtype	
Montering		Skærmet	
Dimensioner	[mm]	M18 x 1	
Gevind betegnelse		M18 x 1	
Materiale		Messing; PES; PTFE-belagt	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	1 x LED, rød
		indstillingshjælp	1 x LED, grøn
Hjælp til optisk indstilling		ja	
Tilbehør			
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Stik: 1 x M12; kodning: A




IG5934

Induktiv sensor

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort