


Induktive AS-Interface sensor

IGA2008-ASI/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: IGC235

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	AS-i
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm]	8
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 25
Polaritetsbeskyttelse	nej

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	8
Real rækkevidde Sr [mm]	8 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm]	0...6,48



Induktive AS-Interface sensor

IGA2008-ASI/US-100

Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,72 / aluminium: 0,42 / kobber: 0,4	
Hysteresse [% af Sr]	5	
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-10...10	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70	
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Montering	Uskærmet	
Dimensioner [mm]	M18 x 1	
Gevind betegnelse	M18 x 1	
Materiale	PBT; aktiv flade: PPE; spændebånd: PPS	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	4 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Hanstik		

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

