


## Induktiv sensor

II-3015-BPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: II5300

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Produktegenskaber

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Elektrisk design  | PNP                |
| Udgangsfunktion   | normally open      |
| Tasteafstand [mm] | 15                 |
| Kapsling          | gevindtype         |
| Dimensioner [mm]  | M30 x 1,5 / L = 81 |

## Elektriske Data

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Driftspænding [V]     | 10...36 DC |
| Strømforbrug [mA]     | 15; (24 V) |
| Kapslingsklasse       | II         |
| Polaritetsbeskyttelse | ja         |

## Udgange

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Elektrisk design                                     | PNP           |
| Udgangsfunktion                                      | normally open |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2,5           |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250           |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 250           |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja            |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                     | taktvis       |
| Overbelastningssikret                                | ja            |

## Registreringsområde


|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tasteafstand [mm]             | 15        |
| Real rækkevidde Sr [mm]       | 15 ± 10 % |
| Operationel tasteafstand [mm] | 0...12,1  |



## Induktiv sensor

II-3015-BPKG

| Nøjagtighed / afvigelser           |                                                                            |              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Korrektionsfaktor                  | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |              |
| Hysteresi [% af Sr]                | 1...15                                                                     |              |
| Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10                                                                   |              |
| Omgivende forhold                  |                                                                            |              |
| Omgivelsestemperatur [°C]          | -25...80                                                                   |              |
| Kapslingsklasse                    | IP 67                                                                      |              |
| Godkendelser / Tests               |                                                                            |              |
| EMC                                | EN 60947-5-2                                                               |              |
|                                    | EN 55011                                                                   | Klasse B     |
| Mekaniske data                     |                                                                            |              |
| Kapsling                           | gevindtype                                                                 |              |
| Montering                          | Uskærmet                                                                   |              |
| Dimensioner [mm]                   | M30 x 1,5 / L = 81                                                         |              |
| Gevind betegnelse                  | M30 x 1,5                                                                  |              |
| Materiale                          | PBT                                                                        |              |
| Display / Betjeningsenhed          |                                                                            |              |
| Display                            | udgangs status                                                             | 1 x LED, gul |
| Tilbehør                           |                                                                            |              |
| Leverings omfang                   | låsemøtrikker: 2                                                           |              |
| Bemærkning                         |                                                                            |              |
| Emballage-enheder                  | 1 stk.                                                                     |              |
| Elektrisk tilslutning              |                                                                            |              |
| Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²       |                                                                            |              |
| Tilslutning                        |                                                                            |              |



Ledningsfarver :

BN = brun

BU = blå

BK = sort