

IIA2010-ASI /US-100

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!





Induktiv sensor

IIA2010-ASI /US-100

AS-i ID kode	[hex]	1				
AS-i certifikat		02901				
Konfiguration af databits		Betegnelse	switch signal	sikker zone	driftsklar	ikke anvendt

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Montering	Skærmet
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 78
Gevind betegnelse	M30 x 1,5
Materiale	Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Usikkert område	1 x LED, rød Ledningsbrud på sensor spole, Kortslutning på sensor spole Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Bemærkning	sikkert arbejdsområde: ca. 10...80 % af Sn
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

