




Induktiv sensor

IIB2012BBROG/UP/0,3m/DC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: I15822
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally closed
Tastefstand	[mm]	12
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5
Applikation		
Special funktion		Forøget rækkevidde; hjælp til optisk indstilling
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		nej
Udgange		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5
Max. lækagestrøm	[mA]	1



Induktiv sensor

IIB2012BBROG/UP/0,3m/DC

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde

Tasteafstand	[mm]	12
Operationel tasteafstand	[mm]	0...9,7
Forøget rækkevidde		ja

Nøjagtighed / afvigelser

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2	
Hysteres	[% af Sr]	3...15

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling		gevindtype
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		Messing belagt med hvid bronze; PBT

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, rød
Hjælp til optisk indstilling		ja

Tilbehør

Leverings omfang		låsømøtrikker: 2
------------------	--	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Stik: 1 x M12; kodning: A



I15835



Induktiv sensor

IIB2012BBROG/UP/0,3m/DC

Tilslutning



BK =

Ledningsfarver :
sort