




Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT



Produktegenskaber		
Udgangsfunktion		2 x sluttefunktion
Tasteafstand	[mm]	4
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	40 x 26 x 26
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Kapslingsklasse		I
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Udgange		
Udgangsfunktion		2 x sluttefunktion
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5
Max. lækagestrøm	[mA]	0,8
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	200
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	25



Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT



Switchfrekvens DC	[Hz]	25
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	4
Real rækkevidde Sr	[mm]	4 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...3,25
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysteres	[% af Sr]	3...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	502
Mekaniske data		
Vægt	[g]	78,5
Kapsling		rektangulær
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	40 x 26 x 26
Materiale		rustfri stål (1.4305 / 303); PBT
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	2 x LED, rød
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink; Sikringen skal placeres udenfor det eksplotionsfarlige område.
Bemærkning		
Bemærkning		Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder		1 stk.

Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8"; kodning: A



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 $\leq$ 2 A flink
Sikringen skal placeres udenfor det eksplotionsfarlige område.