




## Induktiv sensor

IOW2010-ARKG/UP/T/40CM PVC US

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 montage huller M4 forstærket



## Produktegenskaber

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Elektrisk design  | PNP/NPN       |
| Udgangsfunktion   | normally open |
| Tasteafstand [mm] | 10            |
| Kapsling          | rektangulær   |
| Dimensioner [mm]  | 26 x 26 x 26  |

## Elektriske Data

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Driftspænding [V]     | 10...36 DC |
| Polaritetsbeskyttelse | ja         |

## Udgange

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Elektrisk design                                     | PNP/NPN       |
| Udgangsfunktion                                      | normally open |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 4,5           |
| Minimum belastningsstrøm [mA]                        | 2             |
| Max. lækagestrøm [mA]                                | 0,6           |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100           |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 50            |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja            |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                     | taktvis       |



## Induktiv sensor

IOW2010-ARKG/UP/T/40CM PVC US

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Overbelastningssikret | ja |
|-----------------------|----|

## Registreringsområde

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tasteafstand [mm]             | 10        |
| Real rækkevidde Sr [mm]       | 10 ± 10 % |
| Operationel tasteafstand [mm] | 0...8,1   |

## Nøjagtighed / afvigelser

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Korrektionsfaktor                  | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
| Hysteres [% af Sr]                 | 1...15                                                                     |
| Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10                                                                   |

## Omgivende forhold

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
| Kapslingsklasse           | IP 65  |

## Godkendelser / Tests

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | Klasse B |

## Mekaniske data

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Kapsling         | rektangulær  |
| Montering        | Skærmet      |
| Dimensioner [mm] | 26 x 26 x 26 |
| Materiale        | PTFE         |

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, rød |
|---------|----------------|--------------|

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,15 m, PVC

Stik: 1 x M12; kodning: A



# IO9920



## Induktiv sensor

IOW2010-ARKG/UP/T/40CM PVC US

### Tilslutning

