


Cylinder sensor for trækstangs cylinder

IQ5003/US-100



1 Aktiv flade



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 2
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	5

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,3
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Reaktionsfølsomhed [mT]	2...35
Forbikørselshastighed [m/s]	< 10

IQ5003



Cylinder sensor for trækstangs cylinder

IQ5003/US-100

Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteresi	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	0,1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	36
Cylindertype		pneumatisk cylinder
Materiale		PA 12
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

