




Induktiv sensor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Artiklen kan ikke længere leveres



Produkttegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand	[mm]	0,8
Kapsling		cylindrisk
Dimensioner	[mm]	Ø 4
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	15; (24 V)
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	800
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja



Induktiv sensor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	0,8
Real rækkevidde Sr	[mm]	0,8 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...0,65
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3	
Hysteres	[% af Sr]	3...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	953
Mekaniske data		
Vægt	[g]	13,2
Kapsling		cylindrisk
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	Ø 4
Materiale		rustfri stål (1.4305 / 303); LCP
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	4 x 90° LED, rød
Tilbehør		
Leverings omfang		Klemholder: 1
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M8; kodning: A		
		

IZ5034



Induktiv sensor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Tilslutning

