




Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 trykknop
- 2 LED 3 x



Produktegenskaber

Udgangsfunktion	normally closed
Tasteafstand [mm]	2,5...8
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 74

Applikation

Special funktion	hjælp til optisk indstilling
------------------	------------------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	30...250 AC / 20...250 DC
Kapslingsklasse	II
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej

Udgange

Udgangsfunktion	normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	8
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]	10
Minimum belastningsstrøm [mA]	5
Max. lækagestrøm [mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]	90; (180 (...40 °C))



Kapacitiv Sensor

KG-2008-BBOA/NI

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	20
Switchfrekvens DC	[Hz]	20
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	2,5...8
Justerbar tasteafstand		ja
Fabriksindstilling rækkevidde	[mm]	8
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysteres	[% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-15...15
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65
Forøget immunitet		ja
Godkendelser / Tests		
EMC	IEC 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 74
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		PBT
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	indstillingshjælp	1 x LED, rød
Hjælp til optisk indstilling		ja
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink	
Tilbehør		
Leverings omfang	låsømøtrikker: 2	
Bemærkning		
Bemærkning	Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.	
Emballage-enheder	1 stk.	

KG0007




Kapacitiv Sensor

KG-2008-BBOA/NI

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Tilslutning



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A flink