




Kapacitiv Sensor

KI-3200NFPKGP2T/US



- 1 LED ring
- 2 programmeringstaster



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm]		20
Kommunikationsinterface		IO-Link
Kapsling		gevindtype
Dimensioner [mm]		M30 x 1,5 / L = 90
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		10...36 DC
Strømforbrug [mA]		< 20
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Måleprincip		kapacitiv
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]		2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]		200
Switchfrekvens DC [Hz]		10
Kortslutningssikret		ja
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Tasteafstand [mm]		20
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteresi [% af Sr]		1...15



Kapacitiv Sensor

KI-3200NFPKGP2T/US

Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-20...20
---------------------------------------	----------

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM1 (4,8 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Smart Sensor	
SIO-Mode	ja	
Min. Process-cyklistid [ms]	101	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	388

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Bemærk omgivelsestemperatur	temperatur ved taste-flade: -25...110 °C
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	3 V
	EN 55011	Klasse B
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / 1 mm amplitude, oscillations periode 5 min., 30 min. pr akse ved resonans eller 55 Hz
Chokbestandig	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6 shocks / 11 ms halv-sinus (x, y, z)
MTTF [År]	663	

Mekaniske data

Vægt [g]	88	
Kapsling	gevindtype	
Montering	Uskærmet	
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 90	
Gevind betegnelse	M30 x 1,5	
Materiale	Kapsling: PBT; Trykknop: TPE-U; LED vindue: PC	

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
Teach-funktion	ja	
Elektronisk lås	ja	

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
------------------	------------------	--

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.	
-------------------	--------	--

Kapacitiv Sensor


KI-3200NFPKGP2T/US

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning



4: OUT / IO-Link