


Artiklen er udgået - arkiv informationer



#### Produktegenskaber

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Elektrisk design  | NPN                                        |
| Udgangsfunktion   | normally open / normally closed; (valgbar) |
| Tasteafstand [mm] | 3...15                                     |
| Kapsling          | gevindtype                                 |
| Dimensioner [mm]  | M30 x 1,5 / L = 125                        |

#### Elektriske Data

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Driftspænding [V]     | 10...36 DC |
| Strømforbrug [mA]     | 13; (24 V) |
| Kapslingsklasse       | II         |
| Polaritetsbeskyttelse | ja         |

#### Udgange

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Elektrisk design                                     | NPN                                        |
| Udgangsfunktion                                      | normally open / normally closed; (valgbar) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2,5                                        |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250                                        |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 40                                         |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja                                         |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                     | taktvis                                    |
| Overbelastningssikret                                | ja                                         |

#### Registreringsområde

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Tasteafstand [mm] | 3...15 |
|-------------------|--------|



## Kapacitiv Sensor

KIE3015-FNKG/NI

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Justerbar tasteafstand             | ja |
| Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 15 |

| Omgivende forhold         |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70                                                     |
| Kapslingsklasse           | IP 65                                                        |
| Forøget immunitet         | ja; (Øget immunitet over for ledet radiofrekvensinterferens) |

| Godkendelser / Tests |              |
|----------------------|--------------|
| EMC                  | EN 60947-5-2 |

| Mekaniske data    |                     |
|-------------------|---------------------|
| Kapsling          | gevindtype          |
| Montering         | Uskærmet            |
| Dimensioner [mm]  | M30 x 1,5 / L = 125 |
| Gevind betegnelse | M30 x 1,5           |
| Materiale         | PBT; endestykke: PC |

| Display / Betjeningsenhed |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Display                   | udgangs status 1 x LED, gul |

| Tilbehør         |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Leverings omfang | låsemøtrikker: 2<br>skruetrækker: 1 |

| Bemærkning        |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |

## Elektrisk tilslutning

terminaler: ...2,5 mm<sup>2</sup>; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskrunding: M20 X 1,5

## Tilslutning

